

Thông tin sản phẩm Sợi kim tuyến GEM

Sợi kim tuyến GEM là sự lựa chọn tuyệt vời của các chuyên gia đối với các sản phẩm cần độ bóng sáng cao. Được cấu tạo từ lõi polyester hoặc rayon và được quấn với màng kim tuyến, Sợi kim tuyến GEM có 7 biến thể màu sắc từ màu bạc, vàng & đen để tăng thêm sự tinh tế cho các sản phẩm thêu dệt

- Chỉ số sợi: 150 Denier
- Loại: ST / Sợi kim tuyến tròn
- Chiều dài mỗi suốt chỉ: 5,000m hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu



Lợi ích của Sợi kim tuyến GEM



Được sản xuất từ nguyên vật liệu tốt nhất



Thích hợp với cả máy may và máy thêu



Có sẵn hàng cho cả 2 loại rayon và polyester



An toàn cho người sử dụng, vượt qua các cuộc kiểm nghiệm & quy chuẩn khắt khe



Thích hợp với các chương trình dệt



Thiết kế chất lượng, bền và dễ sử dụng



Độ nhất quán màu sắc cao cùng biên độ biến đổi màu ở mức cực thấp



Ít hơn 2 nút thắt trên mỗi suốt chỉ để giảm thiểu thời gian ngừng máy



Mang đến độ sáng bóng tuyệt vời cho các sản phẩm dệt

Thông tin đóng gói

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Độ dài sợi / Suốt chỉ | 5,000 m | Kích thước thùng | 69 cm x 36 cm x 39 cm |
| Kích thước suốt chỉ | 6.5 cm x 6.5 cm x 17.5 cm | Trọng lượng thùng | 17.90 kg |
| Trọng lượng suốt chỉ | 155 g | Số suốt chỉ / CBM | 1,000 suốt chỉ |
| Số suốt chỉ / Hộp | 50 suốt chỉ | Số suốt chỉ / Container 20' | 30,000 suốt chỉ |
| Kích thước hộp | 34 cm x 34 cm x 35.5 cm | Số suốt chỉ / Container 40' | 67,000 suốt chỉ |
| Trọng lượng hộp | 8.40 kg | Số suốt chỉ / HC Container 40' | 72,000 suốt chỉ |
| Số hộp / Thùng | 2 hộp | | |

Lưu ý: Thông tin đóng gói thực tế có thể khác một chút so với thông tin trên trong phạm vi cho phép, phụ thuộc vào nhiều yếu tố sản xuất khác nhau.

Cảnh báo sử dụng: Tài liệu này được xây dựng bởi Rapos (Thailand) Co., Ltd. Mọi thông tin, bao gồm văn bản, hình ảnh và Logo biểu trưng đều thuộc về Rapos (Thailand) Co., Ltd. & không được sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản. Bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện sẽ bị khởi kiện.

Thông tin kỹ thuật

| Kiểm nghiệm | Phương thức | Kết quả |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| Độ bền màu | Đèn hồ quang Cacbon, 20 tiếng | Đạt |
| Giặt là | Xà phòng cô đặc 0,5%, 70°C, 20 phút | Đạt |
| Nhiệt khô | 180°C, 20 giây | Đạt |
| Nước sôi | 30 giây | Đạt |
| Ma sát | Lấy 200g, 200 lần | Đạt |
| Là, ủi | 140°C, 15 giây | Đạt |
| Giặt khô | 100% Perchloroethylene, 21°C, 30 phút | Đạt |
| | 100% dầu hỏa Benzen, 21°C, 30 phút | Đạt |
| | 100% Trichloroethylene, 21°C, 30 phút | Đạt |
| Mồ hôi | Dung dịch Acid, JIS-L-0848A | Đạt |
| | Dung dịch kiềm, JIS-L-0848A | Đạt |

Thời gian sản xuất



Sợi kim tuyến GEM (5,000m)



Sợi kim tuyến GEM (Màu sắc, kích thước tùy chỉnh hoặc OEM)

| Số lượng / Sản phẩm | Sợi kim tuyến GEM (5,000m) | Sợi kim tuyến GEM (Màu sắc, kích thước tùy chỉnh hoặc OEM) |
|-------------------------|----------------------------|--|
| < 5,000 suốt chỉ | Hàng có sẵn | Theo thảo luận |
| 5,001 – 30,000 suốt chỉ | 7 – 14 ngày | Theo thảo luận |
| > 30,001 suốt chỉ | 14 – 21 ngày | Theo thảo luận |

Ghi chú: Thời gian sản xuất ở trên chỉ là ước tính & tham khảo. Sản xuất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tiến độ sản xuất, số lượng đơn hàng dự kiến & độ phức tạp của các thông số kỹ thuật đặc biệt và các yếu tố khác.

Những câu hỏi thường gặp

Q Tôi có thể sử dụng Sợi kim tuyến GEM trong ứng dụng gì và tôi nên chọn thành phần thế nào?

A Sợi kim tuyến GEM có thể được sử dụng cho các chương trình dệt, may và thêu vi tính. Đối với dệt, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng loại rayon vì sợi này sẽ mềm hơn. Để may và thêu, bạn nên sử dụng loại polyester vì sợi sẽ chắc chắn và bền hơn.

Q Tôi có thể sử dụng Sợi kim tuyến GEM cho tất cả các loại vải không?

A Sợi kim tuyến GEM là một vật liệu rất đặc biệt & mảnh, nên nó khó có thể phù hợp cho tất cả các chương trình. Chúng tôi thực sự khuyến khích bạn chạy thử mẫu trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Q Tôi có cần điều chỉnh máy thêu của mình trước khi sử dụng Sợi kim tuyến GEM không?

A Do Sợi kim tuyến GEM là một chất liệu mảnh, bạn hãy chú ý điều chỉnh độ căng của chỉ trên & chỉ dưới trước khi thêu. Để giảm thiểu đứt & rối chỉ, bạn nên nới lỏng bộ kéo căng của máy trước khi sử dụng Sợi kim tuyến GEM.

Q Có lưu ý đặc biệt nào để đảm bảo hiệu suất tốt nhất khi sử dụng Chỉ tiêu Polyester GEM không?

A Ngoài việc sử dụng máy móc và thiết bị thích hợp, một lưu ý hiệu quả để giảm đứt chỉ cho Sợi kim tuyến GEM là bôi trơn chỉ bằng bình xịt silicone an toàn. Bạn có thể thực hiện định kỳ trên cả suốt chỉ và kim thêu.

Q Tôi có thể đánh Sợi kim tuyến GEM thành các suốt chỉ nhỏ hơn không?

A Được chứ. Tuy nhiên, Sợi kim tuyến GEM là vật liệu mảnh nhỏ, chúng tôi không khuyến khích làm điều này & không thể đảm bảo kết quả. Nếu cần thiết phải đánh chỉ, bạn hãy chạy thử mẫu trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Q Cách tốt nhất để bảo quản Sợi kim tuyến GEM?

A Để tối đa hóa thời hạn sử dụng & đảm bảo chất lượng nhất quán, chúng tôi đặc biệt lưu ý bạn nên bảo quản Sợi kim tuyến GEM trong hộp & thùng carton, tránh xa các yếu tố như lửa, nhiệt độ cao, độ ẩm, ánh sáng mặt trời & thời tiết khắc nghiệt. Để đảm bảo an toàn, nên để tránh xa tầm tay trẻ em.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, vui lòng gửi đến nfo@gem-thread.com. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn thêm các thông tin khác. Trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi!